

Thermo-Spa n° d'article AW7600

Le lit de flottaison apporte une formidable sensation d'apesanteur. Il est utilisé dans les centres de spa, de beauté et de bien-être pour les soins d'enveloppement et de relaxation, mais aussi dans le domaine de la physiothérapie et du soin aux personnes âgées. Équipements en options: module bien-être *Concerto* pour le micro-massage musical, le module de lumière *Aura* ainsi que le module de massage *AquaJet*. Connexion avec un système d'appel d'urgence sur site.

Habillage et socle en matière synthétique.

Habillage standard: noir ou blanc. Habillage design (en option): selon notre gamme de couleurs. Socle: noir. Film de séparation: bleu cobalt / gris-blanc / film spécial translucide (avec *Aura* en option).

Équipement du lit de flottaison

Équipement mobile avec partie inclinée pour la tête. Système de réglage en hauteur électro-mécanique, sans compresseur d'air.

La couchette reste au même niveau pendant que la baignoire monte et l'eau agréablement chaude sous une fine feuille de séparation, enveloppe le corps. Une légère couverture complémentaire tient le corps du patient chaud. Toutes les fonctions sont directement pilotées à l'aide des menus de l'écran tactile et affichés sous forme de pictogrammes.

Le design du revêtement offre de multiples possibilités d'habillage, comme par exemple: habillage bicolore, habillage en bambou, éclairage extérieur du revêtement.

Détails techniques

Dimensions (longueur x largeur x hauteur):
environ 2440 x 1090 x 620 mm.
Hauteur d'accès (hauteur de chaise): env. 620 mm.
Hauteur position haute: env. 850 mm.
Poids sans eau: env. 230 kg.
Raccordement électrique: 230 V, 50 Hz, 2500 W.

Options

Habillage Design - n° d'article ZW7640

Approprié les carreaux mosaïques. Épaisseur maximale de 3 à 4 mm (pour des raisons de poids).

Habillage design bicolore - n° d'article ZW7642

Partie haute: selon notre gamme de couleurs.
Partie basse: selon notre gamme de couleurs.

Éclairage extérieure de l'habillage

n° d'article ZW1510 avec 40 DEL blanches.

Habillage décor bambou - n° d'article ZW7644

Bambou en partie basse de l'habillage design.

Module de bien-être – *Concerto*

n° d'article ZW7610

Pour micro-massage musical, se raccorde sur une chaîne hi-fi sur site. Le corps de la baignoire est la membrane du haut-parleur, il transmet les sons et les vibrations à travers l'eau directement au corps des patients avec une intensité impressionnante. Pas besoin de haut-parleurs supplémentaires.

Habillage Standard



Habillage Design

Module massage *AquaJet* - n° d'article ZW7615

Le corps en état d'apesanteur est massé par 20 jets repartis ergonomiquement sur 5 zones anatomiques à l'aide d'un distributeur à commande électronique. Les buses massent en direction du cœur, depuis le haut des cuisses jusqu'à la nuque, pendant tout le traitement. L'intensité est réglée par le temps de massage des buses sur chaque zone particulière. Les fonctions sont pilotées au travers des menus de l'écran tactile.

À l'aide de l'arrêt d'urgence le traitement peut être interrompu à tout moment.

Détails techniques

20 buses de massage intégrées
1 distributeur contrôlé électroniquement
1 pompe puissante avec une capacité de 400 ltrs./min.
1 commande électronique avec contrôle et pilotage des fonctions à l'aide des menus de l'écran tactile:
pilotées au travers des menus de l'écran tactile (sélection de programme, durée du traitement).


Module de lumières colorées - *Aura*

n° d'article ZW7613


Pour les soins de chromothérapie. Huit diodes de grande puissance colorent le film de séparation translucide aux couleurs de l'arc-en-ciel. Le client flotte directement dans les lumières colorées énergisantes. Une couleur fixe au choix peut également être sélectionnée. Les couleurs spectrales pures et sans scintillement sont régénérantes et revitalisantes.

7

Habillage Standard



Habillage Design



Thermo-Spa n° d'article AW7600

Préparations sur site

Prise électrique 230 V, 50 Hz, 2500 W. Alimentation électrique par fusible à 15A. Raccordement mural ou au sol près du Thermo-Spa (distance maximale: environ 1m).

1. Pour le remplissage: un raccordement d'eau froide (potable) en 1/2", disponible à proximité.
2. Pour la vidange: un écoulement au sol disponible à proximité ou la possibilité d'un écoulement vers l'extérieur.

Avec le module de bien-être *Concerto* (en option)

Câble blindé 2 fils de type microphone pour raccorder sur la sortie casque de la chaîne hi-fi sur site. Raccordement mural ou au sol.

Appel d'urgence

Câble 2 fils, contact sec, pour raccordement avec un dispositif d'appel existant sur site. Raccordement mural ou par le sol.

Mesures de sécurité sur site

Poids de l'appareil env. 580 kg (dont 350 litres d'eau) réparti sur une surface de 2 m².

Pour un taux d'humidité de l'air dépassant 70%, il faut prévoir un système de déshumidification.

L'appareil n'est pas approprié pour une utilisation dans des environnements d'air agressifs (par ex.: air salé, sulfureux ou chloré).

Largeur minimale de la porte pour la manutention: 70 cm.

Largeur de niche minimale: 250 cm.

Résistance du sol: 340 kg/m².